




Transmissor de pressão

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ IW

artigo descontinuado



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
Intervalo de medição [bar]	0...160
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)
Aplicação	
Aplicação	para aplicações industriais
Substância	líquidos e gases
Temperatura do fluido [°C]	-40...90
Pressão mín. de rutura [bar]	1100
Resistência à pressão [bar]	400
Aviso da resistência à pressão	estático
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000
Tipo de pressão	pressão relativa
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	16...36 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas	
Quantidade total de saídas	1



Transmissor de pressão

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 8,5 V) / 21,5 mA)
Resistente a curto-circuito	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de medição [bar]	0...160
----------------------------	---------

Precisão/desvios

Repetibilidade [% de duração]	< ± 0,05; (com flutuações de temperatura < 10 K)
Desvio das características [% de duração]	< ± 0,5; (incl. desvio de aparafusamento, erro de ponto zero e de tensão, não linearidade, histerese)
Desvio de linearidade [% de duração]	< ± 0,1 (BFS) / < ± 0,2 (LS)
Desvio de histerese [% de duração]	< ± 0,2
Estabilidade a longo prazo [% de duração]	< ± 0,1; (por 6 meses)
Ponto zero do coeficiente de temperatura e amplitude [% de duração / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)

Tempos de resposta

Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms]	1
---	---

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...100
Proteção	IP 67; IP 69K

Testes/aprovações

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	787	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda	

Dados mecânicos

Peso [g]	51,5
Materiais	1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI
Materiais em contato com o fluído	1.4542 (17-4 PH / 630)
Ciclos de pressão mín.	60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal)
Binário de aperto [Nm]	25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)



Transmissor de pressão

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Vedação da conexão do processo	FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Elemento de estrangulamento disponível	não

Notas


Notas	BFSL = Best Fit Straight Line LS = definição do valor limite
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão



OUT	saída analógica cores conforme DIN EN 60947-5-2 Cores dos condutores :
BN =	castanho
WH =	branco