



Sensor de pressão com membrana rasante

PF-010-REB34-LFPKG/US/.../P

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PF2954
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 visualizador LED de 7 segmentos
- 2 botão de programação
- 3 O-ring



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Intervalo de medição [bar]	0...10
Conexão de processo	ligação roscada G 3/4 rosca externa
Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Aplicação	montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas
Instalação	invólucro livremente rotativo de 350°
Substância	substâncias viscosas e líquidas com partículas suspensas; líquidos e gases
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Pressão mín. de rutura [bar]	150
Resistência à pressão [bar]	50
Tipo de pressão	pressão relativa
Sem espaço livre	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	20...30 DC



Sensor de pressão com membrana rasante

PF-010-REB34-LFPKG/US/.../P

Consumo de corrente	[mA]	< 60
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	0,2
Watchdog integrado		sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	--

Saídas

Quantidade total de saídas	2
Sinal de saída	sinal de comutação; sinal analógico; (configurável)
Conexão elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	1
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V] 2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA] 250
Quantidade de saídas analógicas	1
Tensão da saída analógica	[V] 0...10
Resistência mín. de carga	[Ω] 2000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de medição	[bar] 0...10
Ponto de comutação SP	[bar] 0,5...10
Ponto de reposição rP	[bar] 0,3...9,99
Em passos de	[bar] 0,1

Precisão/desvios

Precisão do ponto de comutação	< ± 1,5
[% do valor final]	
Repetibilidade	< ± 0,25; (com flutuações de temperatura < 10 K)
[% do valor final]	
Desvio das características	< ± 1,0
[% do valor final]	
Desvio de temperatura por 10 K	< ± 0,3

Tempos de resposta

Frequência de comutação para um determinado tempo de resposta de uma saída	Tempo de	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
--	----------	------	---	---	----	----	----	----	-----	-----	-----



Sensor de pressão com membrana rasante

PF-010-REB34-LFPKG/US/.../P

		resposta (dAP)									
		Frequência de comutação [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Tempo de resposta	[ms]	à característica de pressão rectangular; ponto de comutação (SPx) = 70 %; ponto de reposição (rPx) = 30 %									
Tempo de atraso programável dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50									
Tempo máx. de resposta da saída analógica	[ms]	3									
Software / programação											
Ajuste do ponto de comutação		botão de programação									
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; atraso de descomutação/comutação; Amortecimento									
Condições de funcionamento											
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80									
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100									
Proteção		IP 67									
Testes/aprovações											
CEM		EN 61000-4-2 ESD					4 kV CD / 8 kV AD				
		EN 61000-4-3 HF irradiada					10 V/m				
		EN 61000-4-4 Burst					2 kV				
		EN 61000-4-6 HF conduzida					10 V				
Resistência a choques		DIN IEC 68-2-27					50 g (11 ms)				
Resistência a vibrações		DIN IEC 68-2-6					20 g (10...2000 Hz)				
Dados mecânicos											
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM									
Materiais em contato com o fluído		FKM; cerâmica; PTFE; 1.4404 (aço inoxidável / 316L)									
Ciclos de pressão mín.		100 milhões									
Conexão de processo		ligação roscada G 3/4 rosca externa									
Visualizadores/elementos de funcionamento											
Visualizador		estado de comutação					LED, vermelho				
		visualização de funções					visualizador LED de 7 segmentos				
		valores medidos					visualizador LED de 7 segmentos				
Notas											
Quantidade da embalagem		1 peças									

Sensor de pressão com membrana rasante

PF-010-REB34-LFPKG/US/.../P

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão

