




Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: PM2053

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 Selo aséptico
- 2 Rosca asséptica
- 3 membrana : PTFE



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Intervalo de medição	-1...25 bar	-15...363 psi	-0,1...2,5 MPa
Conexão de processo	ligação roscada Aseptoflex rosca externa Aseptoflex		

Aplicação

Aplicação	montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas		
Substância	fluidos líquidos e pastosos		
Temperatura do fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Pressão mín. de rutura	350 bar	5070 psi	35 MPa
Resistência à pressão	100 bar	1450 psi	10 Mpa
Tipo de pressão	pressão relativa		
Sem espaço livre	sim		



Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

Dados elétricos				
Tensão de funcionamento	[V]	14...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)		
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Classe de proteção		III		
Proteção contra inversão de polaridade		sim		
Entradas/saídas				
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1		
Saídas				
Quantidade total de saídas		1		
Sinal de saída		sinal analógico		
Quantidade de saídas analógicas		1		
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20		
Carga máx.	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
Proteção contra sobrecarga		sim		
Faixa de medição / de ajuste				
Intervalo de medição		-1...25 bar	-15...363 psi	-0,1...2,5 MPa
Ponto inicial analógico		-1...18,8 bar	-15...272 psi	-0,1...1,88 MPa
Ponto final analógico		5,3...25 bar	76...363 psi	0,53...2,5 MPa
Em passos de		0,1 bar	1 psi	0,01 MPa
Precisão/desvios				
Repetibilidade	[% de duração]	< ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)		
Desvio das características	[% de duração]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearidade, incluindo histerese e repetibilidade , Ajuste do valor limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)		
Desvio de linearidade	[% de duração]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
Desvio de histerese	[% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
Estabilidade a longo prazo	[% de duração]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)		
Ponto zero do coeficiente de temperatura	[% de duração / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 °C)		
Amplitude do coeficiente de temperatura	[% de duração / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 °C)		
Tempos de resposta				
Tempo máx. de resposta da saída analógica	[ms]	3		
Software / programação				
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		ponto zero; amplitude		

PM2063



Sensor de pressão de alinhamento frontal

PM-025-RES30-E-ZVG/US/ /P

Interfaces		
Interface de comunicação	EPS	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; PBT	
Materiais em contato com o fluido	aço inoxidável (1.4435/316L); PTFE sobre substrato de cerâmica; PTFE	
Ciclos de pressão mín.	100 milhões	
Conexão de processo	ligação roscada Aseptoflex rosca externa Aseptoflex	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

