


PN2597



Sensor de pressão com indicador

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV



- 1 visualizador alfanumérico 4 dígitos vermelho / verde
- 2 LEDs Unidade de visualização / estado de comutação
- 3 botão de programação
- 4 parte superior da carcaça rotativa 345°
- 5 Vedação



Características do produto

|                                 |                                                                           |                 |                  |                     |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1      |                 |                  |                     |              |
| Intervalo de medição            | -0,05...1 bar                                                             | -50...1000 mbar | -0,72...14,5 psi | -20,1...401,5 inH2O | -5...100 kPa |
| Conexão de processo             | ligação roscada G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); rosca interna:M5 |                 |                  |                     |              |

Aplicação

|                                 |                                                      |         |          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|
| Característica especial         | Contactos banhados a ouro                            |         |          |
| Elemento de medição             | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica |         |          |
| Aplicação                       | para aplicações industriais                          |         |          |
| Substância                      | líquidos e gases                                     |         |          |
| Temperatura do fluído [°C]      | -25...80                                             |         |          |
| Pressão mín. de rutura          | 30000 mbar                                           | 450 psi | 3000 kPa |
| Resistência à pressão           | 10000 mbar                                           | 145 psi | 1000 kPa |
| Resistência contra vácuo [mbar] | -1000                                                |         |          |
| Tipo de pressão                 | pressão relativa; vácuo                              |         |          |

Dados elétricos

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tensão de funcionamento [V]         | 18...30 DC; (para PELV/SELV) |
| Consumo de corrente [mA]            | < 35                         |
| Resistência de isolamento [MΩ] mín. | 100; (500 V DC)              |



## Sensor de pressão com indicador

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Classe de proteção                     | III |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim |
| Tempo de atraso a ligar [s]            | 0,3 |
| Watchdog integrado                     | sim |

## Entradas/saídas

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Saídas

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Quantidade total de saídas                                | 2                                                            |
| Sinal de saída                                            | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configurável) |
| Conceção elétrica                                         | PNP/NPN                                                      |
| Quantidade de saídas digitais                             | 2                                                            |
| Função de saída                                           | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)     |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]         | 2                                                            |
| Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250                                                          |
| Frequência de comutação DC [Hz]                           | < 500                                                        |
| Quantidade de saídas analógicas                           | 1                                                            |
| Corrente da saída analógica [mA]                          | 4...20; (escalável 1:5)                                      |
| Carga máx. [Ω]                                            | 500                                                          |
| Tensão da saída analógica [V]                             | 0...10; (escalável 1:5)                                      |
| Resistência mín. de carga [Ω]                             | 2000                                                         |
| Proteção contra curto-circuito                            | sim                                                          |
| Tipo de proteção contra curto-circuito                    | por impulso                                                  |
| Proteção contra sobrecarga                                | sim                                                          |

## Faixa de medição / de ajuste

|                         |                 |                  |                    |                     |              |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Intervalo de medição    | -0,05...1 bar   | -50...1000 mbar  | -0,72...14,5 psi   | -20,1...401,5 inH2O | -5...100 kPa |
| Ponto inicial analógico | -50...800 mbar  | -0,72...11,6 psi | -20...321 inH2O    | -5...80 kPa         |              |
| Ponto final analógico   | 150...1000 mbar | 2,18...14,5 psi  | 60,5...401,5 inH2O | 15...100 kPa        |              |

## Factory setting / CMPT = 2

|                              |                 |                  |                     |                 |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Ponto de comutação SP        | -44...1000 mbar | -0,64...14,5 psi | -17,5...401,5 inH2O | -4,4...100 kPa  |
| Ponto de reposição rP        | -48...996 mbar  | -0,7...14,44 psi | -19...400 inH2O     | -4,8...99,6 kPa |
| Distância mín. entre SP e rP | 6 mbar          | 0,06 psi         | 2 inH2O             | 0,6 kPa         |
| Em passos de                 | 2 mbar          | 0,02 psi         | 0,5 inH2O           | 0,2 kPa         |

## Status\_B High Resolution / CMPT = 3

|                              |                 |                   |                     |                 |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Ponto de comutação SP        | -44...1000 mbar | -0,63...14,5 psi  | -17,5...401,5 inH2O | -4,4...100 kPa  |
| Ponto de reposição rP        | -48...996 mbar  | -0,69...14,44 psi | -19,2...399,8 inH2O | -4,8...99,6 kPa |
| Distância mín. entre SP e rP | 5 mbar          | 0,06 psi          | 1,7 inH2O           | 0,5 kPa         |
| Em passos de                 | 1 mbar          | 0,01 psi          | 0,1 inH2O           | 0,1 kPa         |



## Sensor de pressão com indicador

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

| Precisão/desvios                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precisão do ponto de comutação            | [% de duração]                                                                                                                                                 | < ± 0,4; (Turn down 1:1)                                                                                       |
| Repetibilidade                            | [% de duração]                                                                                                                                                 | < ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)                                                 |
| Desvio das características                | [% de duração]                                                                                                                                                 | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = definição do valor limite) |
| Desvio de histerese                       | [% de duração]                                                                                                                                                 | < ± 0,1; (Turn down 1:1)                                                                                       |
| Estabilidade a longo prazo                | [% de duração]                                                                                                                                                 | < ± 0,05; (Turn down 1:1; por 6 meses)                                                                         |
| Ponto zero do coeficiente de temperatura  | [% de duração / 10 K]                                                                                                                                          | < ± 0,2; (-0...80 °C)                                                                                          |
| Amplitude do coeficiente de temperatura   | [% de duração / 10 K]                                                                                                                                          | < ± 0,2; (-0...80 °C)                                                                                          |
| Nota                                      | Precisão do ponto de comutação, variação da curva característica com DNVGL: < ± 1%                                                                             |                                                                                                                |
| Tempos de resposta                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Tempo de resposta                         | [ms]                                                                                                                                                           | < 1,5                                                                                                          |
| Tempo de atraso programável dS, dr        | [s]                                                                                                                                                            | 0...50                                                                                                         |
| Amortecimento do valor de processo (dAP)  | [s]                                                                                                                                                            | 0...4                                                                                                          |
| Amortecimento da saída analógica dAA      | [s]                                                                                                                                                            | 0...4                                                                                                          |
| Tempo máx. de resposta da saída analógica | [ms]                                                                                                                                                           | 3                                                                                                              |
| Software / programação                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Possibilidades de ajuste dos parâmetros   | histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento; Unidade de visualização; saída de corrente/tensão |                                                                                                                |
| Interfaces                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Interface de comunicação                  | IO-Link                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
| Tipo de transferência                     | COM2 (38,4 kBaud)                                                                                                                                              |                                                                                                                |
| Revisão IO-Link                           | 1.1                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| Padrão SDCI                               | IEC 61131-9                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| Modo SIO                                  | sim                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
| Tipo de porta master necessária           | A; (se o pino 2 não está conectado: B)                                                                                                                         |                                                                                                                |
| DeviceIDs suportados                      | Modo de funcionamento                                                                                                                                          | DeviceID                                                                                                       |
|                                           | Factory setting / CMPT = 2                                                                                                                                     | 465                                                                                                            |
|                                           | Status_B High Resolution / CMPT = 3                                                                                                                            | 976                                                                                                            |
| Nota                                      | Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"                                                                                               |                                                                                                                |
| Factory setting / CMPT = 2                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| Perfil                                    | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis                                                                                   |                                                                                                                |
| Tempo mín. de ciclo do processo           | [ms]                                                                                                                                                           | 2,3                                                                                                            |



## Sensor de pressão com indicador

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

|                                           |                                                                                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Resolução IO-Link pressão [mbar]          | 1                                                                                                         |                                                       |
| Dados do processo IO-Link (cíclico)       | função                                                                                                    | Número de bits                                        |
|                                           | pressão                                                                                                   | 14                                                    |
|                                           | informação de comutação binária                                                                           | 2                                                     |
| Funções IO-Link (acíclico)                | Marcação específica da aplicação                                                                          |                                                       |
| Status_B High Resolution / CMPT = 3       |                                                                                                           |                                                       |
| Perfil                                    | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)                |                                                       |
| Tempo mín. de ciclo do processo [ms]      | 3                                                                                                         |                                                       |
| Resolução IO-Link pressão [mbar]          | 0,5                                                                                                       |                                                       |
| Dados do processo IO-Link (cíclico)       | função                                                                                                    | Número de bits                                        |
|                                           | pressão                                                                                                   | 16                                                    |
|                                           | estado do dispositivo                                                                                     | 4                                                     |
|                                           | informação de comutação binária                                                                           | 2                                                     |
| Funções IO-Link (acíclico)                | Marcação específica da aplicação                                                                          |                                                       |
| Condições de funcionamento                |                                                                                                           |                                                       |
| Temperatura ambiente [°C]                 | -25...80                                                                                                  |                                                       |
| Temperatura de armazenamento [°C]         | -40...100                                                                                                 |                                                       |
| Proteção                                  | IP 65; IP 67                                                                                              |                                                       |
| Testes/aprovações                         |                                                                                                           |                                                       |
| CEM                                       | DIN EN 61000-6-2                                                                                          |                                                       |
|                                           | DIN EN 61000-6-3                                                                                          |                                                       |
| Resistência a choques                     | DIN EN 60068-2-27                                                                                         | 50 g (11 ms)                                          |
| Resistência a vibrações                   | DIN EN 60068-2-6                                                                                          | 20 g (10...2000 Hz)                                   |
| MTTF [anos]                               | 138                                                                                                       |                                                       |
| Aprovação UL                              | Número de aprovação UL                                                                                    | J012                                                  |
| Diretiva de equipamentos sob pressão      | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda |                                                       |
| Dados mecânicos                           |                                                                                                           |                                                       |
| Peso [g]                                  | 263                                                                                                       |                                                       |
| Materiais                                 | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC                                                 |                                                       |
| Materiais em contato com o fluido         | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Al2O3 (96 %; Cerâmica); FKM                                               |                                                       |
| Ciclos de pressão mín.                    | 100 milhões                                                                                               |                                                       |
| Binário de aperto [Nm]                    | 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão)                        |                                                       |
| Conexão de processo                       | ligação roscada G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); rosca interna:M5                                 |                                                       |
| Vedação da conexão do processo            | FKM (DIN EN ISO 1179-2)                                                                                   |                                                       |
| Elemento de estrangulamento disponível    | não (em breve)                                                                                            |                                                       |
| Visualizadores/elementos de funcionamento |                                                                                                           |                                                       |
| Visualizador                              | Unidade de visualização                                                                                   | 3 x LED, verde (bar, psi, MPa)                        |
|                                           | estado de comutação                                                                                       | 2 x LED, amarelo                                      |
|                                           | valores medidos                                                                                           | visualizador alfanumérico, vermelho / verde 4 dígitos |

PN2597



Sensor de pressão com indicador

PN-001BREG14-MFRKG/US/ IV

Notas


|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| OUT1                   | saída de comutação<br>IO-Link         |
| OUT2                   | saída de comutação<br>saída analógica |
| Cores dos condutores : |                                       |
| BK =                   | preto                                 |
| BN =                   | castanho                              |
| BU =                   | azul                                  |
| WH =                   | branco                                |