

PT3541




Transmissor de pressão

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ IW

artigo descontinuado

Produtos alternativos: PT5401

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 Vedação
Binário de aperto 25 Nm



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1		
Intervalo de medição	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Conexão de processo	ligação roscada G 1/4 rosca externa		

Aplicação

Aplicação	para aplicações industriais		
Substância	líquidos e gases		
Temperatura do fluido [°C]	-25...90		
Pressão mín. de rutura	1000 bar	14500 psi	100 MPa
Resistência à pressão	400 bar	5800 psi	40 Mpa
Tipo de pressão	pressão relativa		

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	8,5...36 DC		
Resistência de isolamento [MΩ] mín.	100; (500 V DC)		
Classe de proteção	III		
Proteção contra inversão de polaridade	sim		

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------



Transmissor de pressão

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Saídas			
Quantidade total de saídas		1	
Sinal de saída		sinal analógico	
Quantidade de saídas analógicas		1	
Corrente da saída analógica [mA]		4...20	
Carga máx. [Ω]		775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)	
Faixa de medição / de ajuste			
Intervalo de medição		0...250 bar	0...3625 psi 0...25 MPa
Precisão/desvios			
Repetibilidade [% de duração]		< ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K)	
Desvio das características [% de duração]		< ± 1,0; (incl. drift devido ao torque de aperto, erro zero e erro da faixa de medição)	
Desvio de linearidade [% de duração]		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)	
Desvio de histerese [% de duração]		< ± 0,2	
Estabilidade a longo prazo [% de duração]		< ± 0,1; (por 6 meses)	
Ponto zero do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)	
Amplitude do coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]		< ± 0,1; (-25...90 °C)	
Tempos de resposta			
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms]		3	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-25...90	
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...100	
Proteção		IP 67; IP 69K	
Testes/aprovações			
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF irradiada	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	4 kV grampo de acoplamento	
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV Sinal em aparelhos DC	
	EN 61000-4-6 HF conduzida	10 V	
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)	
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)	
MTTF [anos]	1579		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda	



Transmissor de pressão

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ IW

Dados mecânicos

Peso	[g]	82,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: FKM
Ciclos de pressão mín.		50 milhões
Conexão de processo		ligação roscada G 1/4 rosca externa
Elemento de estrangulamento disponível		não (em breve)

Notas

Notas	BFSL = Best Fit Straight Line
	LS = definição do valor limite
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

