

RM6113





Encoder rotativo absoluto multivolta com eixo maciço

RM-8192-P24/K A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RM6101

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 M4 profundidade 5 mm



Características do produto

Resolução	parametrizável resolução; 8192 passos; 4096 rotações; 25 bit
Interface de comunicação	interface de dados SSI
Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	6

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 300
Rotação elétrica máx. [U/min]	6000

Saídas

Código	código binário ou código Gray; (parametrizável; constante de tempo para o cálculo de posição: 0,5 ms)
--------	---

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	parametrizável resolução; 8192 passos; 4096 rotações; 25 bit
-----------	--

Interfaces

Interface de comunicação	interface de dados SSI
--------------------------	------------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Temperatura de armazenamento [°C]	-30...80



Encoder rotativo absoluto multivolta com eixo maciço

RM-8192-P24/K A

Proteção	IP 64
----------	-------

Testes/aprovações

Resistência a choques	100 g (6 ms)
Resistência a vibrações	10 g (55...2000 Hz)

Dados mecânicos


Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 73
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Formato do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	6
Material do eixo		1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20

Notas

Notas	Para programar é necessário um PC com Windows 3.1™ ou superior, assim como o software de programação.
-------	---

conexão elétrica

Conexão: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Comprimento máximo do cabo: 100 m



1	TxD
2	sentido de rotação (10...30V)
3	interferência invertido
4	RxD
5	Preset 1 (10...30V / 1ms)
6	Preset 2 (10...30V / 1ms)
7	10...30V Up
8	pulso
9	pulso invertido
10	0V Un
11	blindagem
12	B (+)
13	B (-)
14	dados
15	A (+)
16	A (-)
17	dados invertido

RM6113




Encoder rotativo absoluto multivolta com eixo maciço

RM-8192-P24/K A

Diagramas e gráficos

diagrama de pulso



pulso

dados