

RN6009




Encoder mono-volta absoluto com eixo maciço

RN-0256-G24/L1B

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RN6024

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 M4 profundidade 5 mm



Características do produto

Resolução	256 resolução; 256 passos; 8 bit
Interface de comunicação	paralelo
Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	10

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 150
Rotação elétrica máx. [U/min]	6000

Saídas

Conceção elétrica	HTL
Corrente máx. de carga por saída [mA]	20
Tipo de proteção contra curto-circuito	< 60 s
Código	código Gray; (valores de códigos acendentes com rotação à direita (visto do eixo))

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	256 resolução; 256 passos; 8 bit
-----------	----------------------------------

Interfaces

Interface de comunicação	paralelo
--------------------------	----------



Encoder mono-volta absoluto com eixo maciço

RN-0256-G24/L1B

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-30...100
Humidade relativa máx. do ar	[%]	98
Proteção		IP 64
Testes/aprovações		
Resistência a choques		100 g (6 ms)
Resistência a vibrações		10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 52
Materiais		alumínio
Rotação mecânica máx.	[U/min]	10000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Formato do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	10
Material do eixo		1.4104 (aço)
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20
conexão elétrica		
Cabo: 1 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; axial		
castanho	10...30V	
amarelo / marrom	10...30V sensor	
branco	0V	
branco / amarelo	0V sensor	
verde	versão A invertido 5...30V	
amarelo	versão B invertido 5...30V	
branco / cinza	bit 8 (MSB) invertido	
marrom / verde	bit 8 (MSB)	
branco / verde	bit 7	
vermelho / azul	bit 6	
cinza / rosa	bit 5	
lilás	bit 4	
preto	bit 3	
vermelho	bit 2	
azul	bit 1	
Blindagem	invólucro	



Encoder mono-volta absoluto com eixo maciço

RN-0256-G24/L1B

Diagramas e gráficos

diagrama de pulso



versão A invertido

versão B invertido

pistas 3...10

pistas 1...2