

Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção


moneo appliance

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: QHA210

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente



- 1 tensão de alimentação
- 2 Áudio
- 3 Entrada de microfone
- 4 Interface COM x 2
- 5 Interface VGA
- 6 Interface porta para o display
- 7 Interface HDMI
- 8 interface USB x 4
- 9 Ethernet interface 2
- 10 Ethernet interface 1





Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance

Aplicação		
Aplicação	Hardware de TI para o funcionamento do moneo	
	Fornecimento de capacidade de memória e potência de processamento	
	Software moneo pré-instalado	
	Fácil colocação em funcionamento sem conhecimentos de TI.	
	incl. sistema de gestão para manutenção de appliance	
Descrição do conteúdo		
Compatibilidade	Pode ser usado independentemente da infraestrutura de TI	
	Pode ser integrado à estrutura da rede de TI a qualquer momento	
Conectividade	Interfaces para sensores e redes de TI	
Manutenção e suporte técnico	Funções integradas de atualização, backup e suporte através do sistema de gestão de dispositivos (Appliance Management System)	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	12...24 DC
Consumo de corrente	[mA]	2200; (24 V)
Saídas		
Quantidade de saídas de vídeo	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Software / programação		
Lingua	Inglês	
Licença obtida	appliance management system (AMS)	
Aviso sobre a licença	Vinculado ao hardware; as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente	
Sistema operativo	Debian Linux 10	
Requisitos de sistema		
Navegador Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões)	
Interfaces		
Interface de comunicação	Ethernet; RS232; USB	
Quantidade de interfaces Ethernet	2; (GBit)	
Quantidade de interfaces R232	2; (selecionável por BIOS: RS232 / RS485)	
Quantidade de interfaces USB	4; (USB 3.0)	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...85
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95; (40 °C sem condensação)
Proteção	IP 67; (base: IP 21)	
Testes/aprovações		
Resistência a choques	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistência a vibrações	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Dados mecânicos		
Peso	[g]	5653
Dimensões	[mm]	85 x 253 x 201

QHA200



Hardware para o funcionamento do moneo no ambiente de produção

moneo appliance

Hardware	
Chipset	Intel Q170
Processador	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz
Chip TPM	V 2.0
BIOS	AMI EFI BIOS
Memória de trabalho	8 GB DDR3
Memória de massa	128 GB SSD
Notas	
Notas	as licenças necessárias para o funcionamento de produtos moneo devem ser pedidas separadamente
Quantidade da embalagem	1 peças