

RM3004




Encoder multivolta absoluto com eixo oco

RM-8192-E24/ U

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: RM3008

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Resolução	8192 passos; 4096 rotações; 25 bit
Interface de comunicação	PROFIBUS DP
Formato do eixo	eixo oco unidirecional
Diâmetro do eixo [mm]	12

Aplicação

Princípio das funções	absoluto
Tipo de rotação	Multivolts

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 150
Rotação elétrica máx. [U/min]	6000

Saídas

Código	código dual
--------	-------------

Faixa de medição / de ajuste

Resolução	8192 passos; 4096 rotações; 25 bit
-----------	------------------------------------

Software / programação

Possibilidades de ajuste dos parâmetros	sentido de contagem do valor do código; Resolução; ponto zero; interruptor final HI e LO; indicador de movimento; separação multi/monovolt
Funções de diagnóstico	alarmes; alertas; status; número de série do encoder



Encoder multivolta absoluto com eixo oco

RM-8192-E24/ U

Endereçamento	seletor de endereço; 0...126	
Interfaces		
Interface de comunicação	PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP		
Standard de transmissão	DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170)	
Taxa de transmissão	...12 Mbit/s	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Proteção	IP 64; (lado da carcaça: IP 67; lado da onda: IP 64)	
Testes/aprovações		
Resistência a choques		100 g (6 ms)
Resistência a vibrações		10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	574,2
Materiais	alumínio	
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Formato do eixo	eixo oco unidirecional	
Diâmetro do eixo	[mm]	12
Material do eixo	1.4104 (aço)	
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	10
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	20
Desalinhamento axial máx. do eixo	[mm]	1
Flange de fixação	Acoplamento estático	
conexão elétrica		
tira de terminais na câmara de terminais: ; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)		