


RV3500



Encoder incremental com eixo maciço

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



- 1 M4 x 0,7 profundidade 6 mm
2 M3 x 0,5 profundidade 6 mm



Características do produto

Resolução	1...10000; (parametrizável; Configuração de fábrica: 1024) resolução
Interface de comunicação	IO-Link
Formato do eixo	eixo maciço
Diâmetro do eixo [mm]	10

Aplicação

Princípio das funções	incremental
Sistema de acionamento	magnético

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	4,75...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 150
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	0,5
Rotação elétrica máx. [U/min]	12000

Saídas

Conceção elétrica	HTL/TTL
Corrente máx. de carga por saída [mA]	50
Frequência de comutação [kHz]	1000
Configuração de fábrica	Função de saída: HTL (50 mA)
Proteção contra curto-circuito	sim
Diferença de fase A e B [°]	90



Encoder incremental com eixo maciço

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Faixa de medição / de ajuste		
Resolução		1...10000; (parametrizável; Configuração de fábrica: 1024) resolução
Precisão/desvios		
Precisão	[°]	0,1
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		Resolução; sentido de rotação; HTL; TTL
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Modo SIO		sim
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	2,3
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Nota sobre a temperatura ambiente		com cabo de instalação flexível: -25 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Humidade relativa máx. do ar	[%]	95; (condensação não permitida)
Proteção		IP 65; IP 66; (lado da carcaça: IP 67; lado da onda: IP 64)
Testes/aprovações		
Resistência a choques		100 g
Resistência a vibrações		20 g
MTTF	[anos]	292
Dados mecânicos		
Peso	[g]	441
Dimensões	[mm]	Ø 58 / L = 79,5
Materiais		Flange: alumínio; invólucro: 1.4521 (aço inoxidável / 444); tampa do cabo: PA
Rotação mecânica máx.	[U/min]	12000
Torque inicial máx.	[Nm]	1
Torque da temperatura de referência	[°C]	20
Formato do eixo		eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]	10
Material do eixo		aço inoxidável
Carga de eixos máx. axial na extremidade do eixo	[N]	40
Carga de eixos máx. radial na extremidade do eixo	[N]	60
Flange de fixação		flange de fixação

**Encoder incremental com eixo maciço**

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

conexão elétricaCabo: 2 m, Ø 4,9 mm; radial, também pode ser usado axialmente; 5 x 0,14 mm²**IO-Link**


castanho	L+
branco	não utilizar
azul	L-
cinza	não utilizar
preto	IO-Link
Blindagem	invólucro

encoder

castanho	UB
branco	A
azul	GND
cinza	B
preto	Z/0-Pulse (90 deg)
Blindagem	invólucro

Diagramas e gráficos

diagrama de pulso



direção de rotação no sentido horário (visto sobre o eixo)