


SDR21DGXFPKG/US-100

Descontinuado a partir de: 12/31/2024

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



- 1 visualizador alfanumérico 4 dígitos
2 botões de programação



Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1		
Intervalo de medição	0,3...95,2 m/s	3...700 m³/h	0,04...11,66 m³/min
Conexão de processo	ligação roscada R 2 DN50		

Aplicação		para aplicações industriais
Substância		Ar comprimido
Informação sobre fluidos		qualidade do ar ISO 8573-1
		classe 141
		classe 344
Temperatura do fluido	[°C]	0...60
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência à pressão	[MPa]	1,6

Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC; (para PELV/SELV)
Consumo de corrente	[mA]	< 110
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	1



Medidor de ar comprimido

SDR21DGXFPKG/US-100

Entradas/saídas				
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1		
Saídas				
Quantidade total de saídas		2		
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configurável)		
Conceção elétrica		PNP		
Quantidade de saídas digitais		2		
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)		
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2		
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		250; (por saída)		
Quantidade de saídas analógicas		1		
Corrente da saída analógica [mA]		4...20; (escalável)		
Carga máx. [Ω]		500		
Saída de impulso		contador de quantidades consumidas		
Proteção contra curto-circuito		sim		
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso		
Proteção contra sobrecarga		sim		
Faixa de medição / de ajuste				
Intervalo de medição		0,3...95,2 m/s	3...700 m³/h	0,04...11,66 m³/min
Intervalo de visualização		0...114,2 m/s	0...840 m³/h	0...13,99 m³/min
Ponto de comutação SP		0,7...95,2 m/s	5...700 m³/h	0,09...11,66 m³/min
Ponto de reposição rP		0,3...94,8 m/s	2...697 m³/h	0,04...11,61 m³/min
Valor inicial do sinal analógico ASP		0...71,4 m/s	0...525 m³/h	0...8,75 m³/min
Valor final do sinal analógico AEP		23,8...95,2 m/s	175...700 m³/h	2,91...11,66 m³/min
Em passos de		0,1 m/s	1 m³/h	0,01 m³/min
Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico				
Valor do impulso		0,010...4000000 m³		
Em passos de		0,010 m³		
Comprimento do impulso [s]		0,021...2		
Monitorização da temperatura				
Intervalo de medição [°C]		0...60		
Intervalo de visualização [°C]		-12...72		
Precisão/desvios				
Monitorização do fluxo				
Repetibilidade [% do valor medido]		± 1,5		
Precisão (no intervalo de medição)		± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344; condições: montagem conforme DIN ISO 2533; montagem em tubos: DN50)		



Medidor de ar comprimido

SDR21DGXFPKG/US-100

Monitorização da temperatura		
Precisão	[K]	± 2; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo)
Tempos de resposta		
Monitorização do fluxo		
Tempo de resposta	[s]	0,1; (dAP = 0)
Amortecimento do valor de processo (dAP) em intervalos	[s]	0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	Monitorização do fluxo; contador de quantidade; Contadores pré-programáveis; Monitorização da temperatura; histerese / janela; normalmente aberto/normalmente fechado; saída de corrente/pulso; o visualizador pode ser rodado e desligado; Unidade de visualização; totalizador	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
Padrão SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Perfil	sem perfil	
Modo SIO	sim	
Tipo de porta master necessária	A	
Dados do processo analógico	3	
Dados do processo binário	2	
Tempo mín. de ciclo do processo	[ms]	4,1
DeviceIDs suportados	Modo de funcionamento	DeviceID
	default	270
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90
Proteção	IP 65	
Testes/aprovações		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Homologação CPA	Número do modelo	002TG
	Classe de precisão	-
	falha máxima permitida	± 4 % FS
	Q (min)	3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	700 m³/h
Resistência a vibrações	DIN EN 68000-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[anos]	227
Diretiva de equipamentos sob pressão	Boas práticas de engenharia; pode ser utilizado para fluidos do grupo 2; fluidos do grupo 1 sob encomenda	



Medidor de ar comprimido

SDR21DGXFPKG/US-100

Dados mecânicos		
Peso	[g]	4313
Materiais	PBT-GF20; NBR; PC; 1.4301 (aço inoxidável / 304); PTFE; latão revestido; FKM; alumínio revestimento a pó	
Materiais em contato com o fluido	1.4301 (aço inoxidável / 304); ; FKM; cerâmica: de vidro passivado; PEEK GF30; Poliéster; alumínio	
Conexão de processo	ligação roscada R 2 DN50	

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	Unidade de visualização	5 x LED, verde (Nm ³ /min, Nm ³ /h, Nm/s, Nm ³ , °C)
	visualização de funções	1 x LED, verde
	estado de comutação	2 x LED, amarelo
	valores medidos	visualizador alfanumérico, 4 dígitos
	programação	visualizador alfanumérico, 4 dígitos

Notas		
Notas	MW = valor de medição	
	MEW = Valor final da faixa de medição	
	Faixas de medição, de indicação e de ajuste referem-se ao fluxo volumétrico padrão conforme DIN ISO 2533.	
	Para obter mais informações sobre a instalação e utilização, favor consulte o manual de instruções.	
Quantidade da embalagem	1 peças	

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A






Medidor de ar comprimido

SDR21DGXFPKG/US-100

Conexão



OUT1/IO-Link: saída de comutação Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico

Saída de impulso contador de quantidade

saída de sinal Contadores pré-programáveis

OUT2/InD: saída de comutação Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico / Monitorização da temperatura

saída analógica Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico / Monitorização da temperatura

entrada reinício do contador