


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFG14ZBB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF0516

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conexão de processo	Clamp DN25 ISO 2852
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura; aplicações higiênicas
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos	
Aplicação	intervalo de alta temperatura; aplicações higiênicas
Temperatura do fluido [°C]	0...120

Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	0...100

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60

Meios gasosos	
Intervalo de ajuste	[cm/s] 200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s] 200...800

Precisão/desvios


Gradiente da temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFG14ZBB

Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluido		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		Clamp DN25 ISO 2852
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, silicone; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Conexão		



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza