




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ABH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Características do produto		
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Aplicação		
Aplicação		intervalo de alta temperatura
Substância		Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Aplicação		intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0200
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	100...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	100...800
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ABH

Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	2...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	2...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	2...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Materiais		Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiais em contato com o fluído		Hastelloy C-22 (2.4602)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Acessórios		
Items fornecidos		vedação: 2 x AMF 30
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Conexão		



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco
GY =	cinza