




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ABA/US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5200 ou SF5201

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Substância	Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído [°C]	-25...80

Meios gasosos

Temperatura do fluído [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ABA/US-100

Meios gasosos		
---------------	--	--

Tempo de resposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------

Condições de funcionamento

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

Materiais	1.4305 (aço inoxidável / 303)
-----------	-------------------------------

Materiais em contato com o fluído	1.4305 (aço inoxidável / 303)
-----------------------------------	-------------------------------

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Acessórios


Items fornecidos	vedação: 2 x AMF 30
------------------	---------------------

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



Conexão



Cores dos condutores :
BN = castanho
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza