



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação


SFR12ADB/US-100

CSA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5200 + E40096

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	Área de alta pressão
Substância	Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	300

Líquidos

Aplicação	Área de alta pressão
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Meios gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ADB/US-100 CSA

Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10


Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa


Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza