


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFN12ABBE1/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Comprimento da haste L	[mm]	15
Conexão de processo		1/2" NPT

Aplicação

Aplicação	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Temperatura do fluido	[°C]	-25...100
Resistência à pressão	[bar]	30

Líquidos

Aplicação	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Temperatura do fluido	[°C]	-25...100

Meios gasosos

Temperatura do fluido	[°C]	-25...100
-----------------------	------	-----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control		VS3000
-------------------------------	--	--------

Faixa de medição / de ajuste


Comprimento da haste L	[mm]	15
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFN12ABBE1/6M

Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	559,5
Invólucro		tipo roscado
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		1/2" NPT
Comprimento de instalação EL	[mm]	45
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 6 m, silicone; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Conexão		



Cores dos condutores :	
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza