


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ABBE0/40M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	Ex Zona 0
Temperatura do fluido [°C]	-20...60
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	Ex Zona 0
Temperatura do fluido [°C]	-20...60

Meios gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-20...60
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200 Exi
-------------------------------	-------------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Meios gasosos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Condições de funcionamento

Proteção	IP 67
----------	-------

SF3214



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ABBE0/40M

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/2 rosca externa


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 40 m, TPE-S; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza