


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ZBB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5301 + E40096

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Substância	Líquidos; meios gasosos
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído [°C]	0...120

Meios gasosos

Temperatura do fluído [°C]	0...100
----------------------------	---------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Meios gasosos


Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ZBB

Condições de funcionamento	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	tipo roscado
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
Acessórios	
Items fornecidos	vedação: 2 x AMF 30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 2 m, silicone; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Conexão	



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza