


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFR12ZBB/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo G 1/2 rosca externa

Aplicação

Aplicação intervalo de alta temperatura

Substância Líquidos; meios gasosos

Resistência à pressão [bar] 30

Líquidos

Aplicação intervalo de alta temperatura

Temperatura do fluido [°C] 0...120

Meios gasosos

Temperatura do fluido [°C] 0...100

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control VS 0200

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s] 3...300

Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s] 200...2000

Sensibilidade máxima [cm/s] 200...800

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min] 15

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s] 1...10

Líquidos

Tempo de resposta [s] 1...10

Meios gasosos

Tempo de resposta [s] 1...10

Condições de funcionamento

Proteção IP 67

**Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação**

SFR12ZBB/6M

Dados mecânicos


Invólucro	tipo roscado
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/2 rosca externa

Acessórios

Items fornecidos	vedação: 2 x AMF 30
------------------	---------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétricaCabo: 6 m; 5 x 0,34 mm²**Conexão**

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza