

SFD10ADT /US-100



Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [anos]	8393,77	

**Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação**

SFD10ADT /US-100

Dados mecânicos



Peso	[g]	95
Invólucro		modelo para adaptador
Dimensões	[mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca		M18 x 1,5
Materiais		3.7035 (titânio); EPDM; ULTEM
Materiais em contato com o fluído		3.7035 (titânio); O-ring: FKM 80 Shore A
Conexão de processo		M18 x 1,5 rosca interna

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m

**Conexão**

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza