SL0102


Controlador de circulação de ar

SLG23CEEAKOA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SL0101

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



CE

Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 1
Conexão de processo		Ø 23 mm
Aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	1
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	80...250 AC/DC
Proteção contra inversão de polaridade		não
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas de relé: 1
Saídas		
Sinal de saída		sinal de comutação
Quantidade de saídas de relé		1
Corrente de contacto		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Função de comutação de monitorização do fluxo		relé energizado quando existe fluxo
Resistente a curto-circuito		não
Proteção contra sobrecarga		não

SL0102

Controlador de circulação de ar

SLG23CEEAKOA

Faixa de medição / de ajuste			
Meios gasosos			
Intervalo de ajuste	[cm/s]	100...1000	
Sensibilidade máxima	[cm/s]	100...400	
Precisão/desvios			
Gradiente da temperatura	[K/min]	5	
Tempos de resposta			
Tempo de resposta	[s]	3...60	
Meios gasosos			
Tempo de resposta	[s]	3...60	
Software / programação			
Ajuste do ponto de comutação		potenciómetro	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50	
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90	
Proteção		IP 65	
Dados mecânicos			
Dimensões	[mm]	Ø 23	
Materiais		invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio	
Materiais em contato com o fluído		PBT; titânio	
Conexão de processo		Ø 23 mm	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		função	1 x LED, vermelho
		função	1 x LED, verde
Conexão elétrica			
Proteção necessária		fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; ação rápida	
Acessórios			
Items fornecidos		Grampo de montagem: 1, E40048	
		chave de fenda	
Notas			
Notas		Recomendação Confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito.	
Quantidade da embalagem		1 peças	

SL0102


Controlador de circulação de ar

SLG23CEEAKOA

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Conexão



Nota fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 ≤ 5 A ação rápida
Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco