


SL5201



Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M/BS



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Conexão de processo		Ø 23 mm
Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro
Temperatura do fluído	[°C]	35...65
Resistência à pressão	[bar]	1
Dados elétricos		
Tolerância da tensão de funcionamento	[%]	-10...10
Tensão de funcionamento	[V]	24 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 35
Resistência de isolamento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Tempo de atraso a ligar	[s]	90
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas		1
Tensão da saída analógica	[V]	0...10
Faixa de medição / de ajuste		
Escala de caudal	[cm/s]	200...2000
Aviso sobre a área de fluxo		= 1...10 V



Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M/BS

Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	1
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...85
Humidade relativa máx. do ar	[%]	90
Proteção		IP 65
Testes/aprovações		
MTTF	[anos]	726
Dados mecânicos		
Peso	[g]	219
Dimensões	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiais		invólucro: PBT; superfície do sensor: titânio
Materiais em contato com o fluído		PBT; titânio
Conexão de processo		Ø 23 mm
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde
Acessórios		
Items fornecidos		Grampo de montagem: 1, E40048
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 2 m; 4 x 0,5 mm ²		
Conexão: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codificação: A; Contatos: dourado		
		



SL5201



Controlador de circulação de ar

SLG23XEE40KG/2M/BS

Conexão

