


SA5004



Sensor de fluxo

SAD10XDB50KG/US-100



- 1 LEDs Unidade de visualização
- I, II não conectado
- 2 visualizador alfanumérico 4 dígitos vermelho / verde
- 3 botões de programação
- 4 parte superior da carcaça rotativa 345°



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2	
Conexão de processo	ligação roscada M18 x 1,5 rosca interna	
Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Substância	água; soluções de glicol; ar; óleos	
Informação sobre fluidos	óleos de baixa viscosidade com viscosidade: ≤ 40 mm²/s (40 °C)	
	óleos de alta viscosidade com viscosidade: > 40 mm²/s (40 °C)	
Temperatura do fluído	[°C]	-20...90
Resistência à pressão	[bar]	100
Resistência à pressão	[MPa]	10
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	100
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	18...30 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 100



Sensor de fluxo

SAD10XDB50KG/US-100

Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	10
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 2
Saídas	
Quantidade total de saídas	2
Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	2
Corrente da saída analógica [mA]	4...20; (escalável)
Carga máx. [Ω]	350
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim
Faixa de medição / de ajuste	
Comprimento da haste L [mm]	45
Modo de funcionamento	relativo; completamente líquido; completamente gasoso; (absoluto: Medição de referência recomendada; Configuração de fábrica: relativo)
Monitorização da temperatura	
Intervalo de medição [°C]	-20...90
Resolução [°C]	0,2
Ponto inicial analógico [°C]	-20...76
Ponto final analógico [°C]	4...100
Em passos de [°C]	0,2
Fluidos líquidos - modo de operação absoluto	
Intervalo de ajuste [m/s]	0,04...3
Sensibilidade máxima [m/s]	0,04...3
Fluidos líquidos - modo de operação relativo	
Intervalo de ajuste [m/s]	0,04...6
Sensibilidade máxima [m/s]	0,04...3
Fluidos gasosos: modo de operação "absoluto"	
Intervalo de ajuste [m/s]	0...100
Sensibilidade máxima [m/s]	30...100
Fluidos gasosos: modo de operação "relativo"	
Intervalo de ajuste [m/s]	0...200
Sensibilidade máxima [m/s]	30...100
Precisão/desvios	
Desvio de temperatura [cm/s x 1/K]	0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Gradiente da temperatura [K/min]	100



Sensor de fluxo

SAD10XDB50KG/US-100

Modo de funcionamento absoluto		
Repetibilidade		0,05 m/s; (água; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)
Modo de funcionamento relativo		
Precisão		± (7 % MW + 2 % MEW); (para modo relativo na área de sensibilidade maior sob as seguintes condições:; água: 20...70 °C; comprimento de entrada: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); posição de montagem de acordo com o manual; Em outras substâncias e posições de montagem, a precisão pode variar.)
Repetibilidade		0,05 m/s; (água; velocidade do fluxo: 0,05...3 m/s)
Monitorização da temperatura		
Desvio de temperatura		± 0,005 K/°C
Precisão [K]		± 0,3 / ± 1; (água; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s / ar; velocidade do fluxo: > 10 m/s)
Tempos de resposta		
Tempo de resposta [s]		0,5; (T09; água; glicol: 0,8 s; ar: 7 s; óleo: 1,8 s; respectivamente T09)
Monitorização da temperatura		
Resposta dinâmica T05/T09 [s]		1,5 (T09); (água; velocidade do fluxo: 0,3...3 m/s)
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros		seleção de substâncias; Amortecimento; Função Teach; o visualizador pode ser rodado e desligado; unidade de medida padrão; cor do valor do processo
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-40...80
Temperatura de armazenamento [°C]		-40...100
Proteção		IP 65; IP 67
Testes/aprovações		
CEM		DIN EN 60947-5-9
Resistência a choques		DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência a vibrações		DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]		180
Aprovação UL		Número de aprovação UL I004
		Número de ficheiro UL E174189
Dados mecânicos		
Peso [g]		281
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); aço inoxidável (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L); anel de vedação: FKM
Conexão de processo		ligação roscada M18 x 1,5 rosca interna
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador		Unidade de visualização 6 x LED, verde (% , m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
		valores medidos visualizador alfanumérico, vermelho / verde 4 dígitos
Notas		
Notas		MW = valor de medição
		MEW = Valor final da faixa de medição
Quantidade da embalagem		1 peças

SA5004



Sensor de fluxo

SAD10XDB50KG/US-100

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado



Conexão



cores conforme DIN EN 60947-5-2
OUT1: saída analógica Monitorização da temperatura
OUT2: saída analógica Monitorização da quantidade do fluxo volumétrico
Cores dos condutores :
BK = preto
BN = castanho
BU = azul
WH = branco