




Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	Varivent DN50

Aplicação

Aplicação	aplicações higiênicas
Temperatura do fluido [°C]	-25...95
Resistência à pressão [bar]	30

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Quantidade total de saídas	1
----------------------------	---



Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Sinal de saída	sinal de comutação	
Conceção elétrica	PNP	
Quantidade de saídas digitais	1	
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	400	
Proteção contra curto-circuito	sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300	
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60	
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura [K/min]	15	
Tempos de resposta		
Tempo de resposta [s]	1...10	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	potenciómetro	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-20...30	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões [mm]	60 x 41 x 82	
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)	
Conexão de processo	Varivent DN50	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

ST0507





Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/6M/PH

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto