




Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5006 + E40107
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	1/2" NPT
Aplicação	
Substância	Líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...60
Resistência à pressão [bar]	30
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	80...140 AC
Consumo de corrente [mA]	< 40
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas	
Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Conceção elétrica	relé
Quantidade de saídas digitais	1
Função de saída	normalmente aberto




Monitor de fluxo

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Proteção contra curto-circuito		não
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	potenciômetro	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Conexão de processo	1/2" NPT	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		

Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C



ST0522

Monitor de fluxo

SCN12ABAAKOW/LS/CSA



Conexão

