




Monitor de fluxo

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5010 + E40099
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Aplicação		
Substância		Líquidos
Temperatura do fluido	[°C]	10...50
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Temperatura do fluido	[°C]	10...50
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	20...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 20
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1



Monitor de fluxo

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Sinal de saída	sinal de comutação	
Conceção elétrica	PNP	
Quantidade de saídas digitais	1	
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	400	
Proteção contra curto-circuito	sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste [cm/s]	100...500	
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura [K/min]	1	
Tempos de resposta		
Tempo de resposta [s]	1...2	
Líquidos		
Tempo de resposta [s]	1...2	
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	potenciômetro	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	10...50	
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluido	1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

ST0526



Monitor de fluxo

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

