




Monitor de fluxo

SCM12ABHFPKG/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo		M12 x 1
Aplicação		
Substância		meio agressivo
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	20...36 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	< 20
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Conceção elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)

**Monitor de fluxo**

SCM12ABHFPG/PH

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído		Hastelloy C-4 (2.4610)
Conexão de processo		M12 x 1
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

ST0530



Monitor de fluxo

SCM12ABHFPKG/PH

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto