




Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	1/2" NPT
Aplicação	
Aplicação	Área de alta pressão
Substância	Líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	300
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	70...140 AC
Consumo de corrente [mA]	< 40
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas	
Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Conceção elétrica	relé
Quantidade de saídas digitais	1
Função de saída	normalmente aberto
Proteção contra curto-circuito	não




Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluido		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		1/2" NPT
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		

Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A



Conexão

