




Monitor de fluxo

SCM12ABAFNKG/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5001 + E40101

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	M12 x 1
Aplicação	
Substância	Líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas	
Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Conceção elétrica	NPN



Monitor de fluxo

SCM12ABAFNKG/PH

Quantidade de saídas digitais		1	
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]		2,5	
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]		400	
Proteção contra curto-circuito		sim	
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de medição / de ajuste			
Intervalo de ajuste [cm/s]		3...300	
Sensibilidade máxima [cm/s]		3...60	
Precisão/desvios			
Gradiente da temperatura [K/min]		15	
Tempos de resposta			
Tempo de resposta [s]		1...10	
Software / programação			
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente [°C]		-20...80	
Proteção		IP 67	
Dados mecânicos			
Dimensões [mm]		M12 x 1	
Designação da rosca		M12 x 1	
Materiais		PBT-GF20	
Materiais em contato com o fluído		1.4305 (aço inoxidável / 303)	
Conexão de processo		M12 x 1	
Visualizadores/elementos de funcionamento			
Visualizador		função	11 x LED
Acessórios			
Items fornecidos		vedação: 2 x AMF 30	
		chave de fenda	
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	

ST1610





Monitor de fluxo

SCM12ABAFNKG/PH

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto