



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR14ZBB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/4 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Substância	Líquidos; meios gasosos
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	0...120

Meios gasosos

Temperatura do fluido [°C]	0...100
----------------------------	---------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0100
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	5...1500
----------------------------	----------

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Meios gasosos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Condições de funcionamento

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

ST2300



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR14ZBB

Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, silicone; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco