




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFM12ABB

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SF5350 + E40101

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Conexão de processo	M12 x 1
---------------------	---------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Substância	Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído [°C]	-25...80

Meios gasosos

Temperatura do fluído [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0200
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	200...2000
Sensibilidade máxima [cm/s]	200...800

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Líquidos

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFM12ABB

Meios gasosos	
Tempo de resposta [s]	1...10
Condições de funcionamento	
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M12 x 1
Designação da rosca	M12 x 1
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Materiais em contato com o fluído	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	M12 x 1
Acessórios	
Items fornecidos	vedação: 2 x AMF 30
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica	
Cabo: 2 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC	
Conexão	



BN =
 BU =
 BK =
 WH =
 GY =

Cores dos condutores :
 castanho
 azul
 preto
 branco
 cinza