




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR12AAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Aplicação		
Substância		Líquidos; meio agressivo
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	5
Líquidos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0100
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado

ST3400



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR12AAC

Materiais	PTFE
Conexão de processo	G 1/2 rosca externa


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 2 m, Silflex-PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
WH =	branco
YE =	amarelo
GN =	verde