


Monitor de fluxo

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de saídas digitais: 1

Conexão de processo

G 1/2 rosca externa

Aplicação

Substância

Líquidos

Temperatura do fluido [°C]

-25...80

Resistência à pressão [bar]

30

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

20...36 DC

Consumo de corrente [mA]

< 45

Proteção contra inversão de polaridade

sim

Tempo de atraso a ligar [s]

< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas

Quantidade de saídas digitais: 1

Saídas

Quantidade total de saídas

1

Sinal de saída

sinal de comutação

Conexão elétrica

PNP

Quantidade de saídas digitais

1

Função de saída

normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]

2,5

**Monitor de fluxo**

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	60 x 41 x 83
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Acessórios		
Items fornecidos		vedação: 2 x AMF 30 chave de fenda
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças





Monitor de fluxo

SCR12ABBFPKG/6M/PH

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto