




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFN12XBK/US

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		1/2" NPT
Aplicação		
Substância		Líquidos; meio agressivo
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Temperatura do fluído	[°C]	5...70
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0200
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	0...60
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...40
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	7
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	2...20
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

SFN12XBK/US		
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Dados mecânicos

Invólucro	tipo roscado
Materiais	cerâmica (99,9% Al2O3)
Materiais em contato com o fluído	cerâmica (99,9% Al2O3)
Conexão de processo	1/2" NPT

Acessórios


Items fornecidos	vedação: 1, PTFE
------------------	------------------

Notas


Notas	Use a vedação PTFE fornecida em conjunto
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
BK =	preto
WH =	branco
GY =	cinza