




Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5006 + E40107
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	1/2" NPT

Aplicação

Aplicação	Área de alta pressão
Substância	Líquidos
Temperatura do fluido [°C]	-25...60
Resistência à pressão [bar]	300

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	70...140 AC
Consumo de corrente [mA]	< 40
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------



Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Conceção elétrica		relé
Quantidade de saídas digitais		1
Função de saída		normalmente aberto
Proteção contra curto-circuito		não
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	300
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		1/2" NPT
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A		
		



ST3654



Monitor de fluxo

SCN12ADBAKOW/LS

Conexão

