


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR12ABB/US-100-H

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 1/2 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Substância	Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluido [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluido [°C]	-25...80

Meios gasosos

Temperatura do fluido [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0100
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	5...15
----------------------------	--------

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta [s]	1...10
-----------------------	--------

ST3204



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação


STR12ABB/US-100-H

Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Materiais		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/2 rosca externa
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



Conexão



BN =
WH =
YE =
GN =

Cores dos condutores :
castanho
branco
amarelo
verde