




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR34ABA/US-100-H

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 3/4 rosca externa
Aplicação		
Aplicação		intervalo de alta temperatura
Substância		Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Aplicação		intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0100
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	5...1500
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15

ST4004



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR34ABA/US-100-H

Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		G 3/4 rosca externa
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



Conexão

