



Monitor de fluxo

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI5000
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

1 rosca interna M18 x 1,5
2 botões de configuração



Características do produto		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo		M18 x 1,5 rosca interna
Aplicação		
Substância		Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Meios gasosos		
Temperatura do fluido	[°C]	-25...80
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	20...36 DC; (para PELV/SELV)
Consumo de corrente	[mA]	< 80
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tempo de atraso a ligar	[s]	10; (indicado opticamente)



Monitor de fluxo

SID10ABBPKG/US-100-IPF

Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Conceção elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Comprimento da haste L	[mm]	45
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	200...3000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	200...800
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação	botões +/-	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	274,5
Dimensões	[mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca		M18 x 1,5

SI0508



Monitor de fluxo

SID10ABBFPKG/US-100-IPF

Materiais	PBT-GF20
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Conexão de processo	M18 x 1,5 rosca interna

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	10 x LED, 3 cores
--------------	--------	-------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

