


TA2844



Transmissor de temperatura

TA-150FLEC01- - /US



1 1,5" Clamp ISO 2852



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
Interface de comunicação	IO-Link
Conexão de processo	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Comprimento de instalação EL [mm]	150

Aplicação

Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Substância	líquidos e gases
Resistência à pressão [bar]	100
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	55

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	18...32 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	2

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal analógico; IO-Link; (configurável)
Quantidade de saídas analógicas	1



Transmissor de temperatura

TA-150FLEC01- - /US

Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Carga máx.	[Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Proteção contra curto-circuito		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Configuração de fábrica		0...350 °F
Resolução		
Resolução da saída analógica	[K]	0,04
Precisão/desvios		
Precisão da saída analógica	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coeficiente de temperatura	[% de duração / 10 K]	0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C)
Tempos de resposta		
Resposta dinâmica T05/T09	[s]	< 0,5 / < 2
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link
Tipo de transferência		COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link		1.1
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Nota sobre a temperatura ambiente		na temperatura da substância: < 160 °C
		-25...60 °C
		na temperatura da substância: < 200 °C
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	232
Nota da aprovação	Certificado de fábrica disponível para download em www.factory-certificate.ifm	
Aprovação UL	Número de aprovação UL	K002
Dados mecânicos		
Peso	[g]	325
Dimensões	[mm]	Ø 18,71
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI; FKM
Materiais em contato com o fluído		1.4404 (aço inoxidável / 316L) eletropolido
Conexão de processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido		Ra: < 0,8

TA2844



Transmissor de temperatura

TA-150FLEC01- - /US

Diâmetro da sonda	[mm]	6
Comprimento de instalação EL	[mm]	150

Notas	
Notas	MS = faixa de medição ajustável Os valores de precisão aplicam-se para a água.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

