


Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SN0150

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



1 montagem em calha DIN



Aplicação

Aplicação

Monitorização do fluxo; Monitorização da temperatura

Dados elétricos

Tolerância da tensão de funcionamento [%]

-10...10

Tensão de funcionamento [V]

< 230 AC

Consumo máx. de potência [VA]

3

Tempo de atraso a ligar [s]

30

Quantidade de canais

1

Saídas

Conceção elétrica

relé

Corrente de contacto

4 A, 250 V AC

Função de comutação de monitorização do fluxo

relé energizado quando existe fluxo

Função de comutação de monitorização da temperatura

relé energizado quando a temperatura for excedida

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação

potenciômetro

Seleção líquidos/gases

interruptor deslizante

Ajuste do ponto de comutação

potenciômetro



Monitor de controlo para sensores de fluxo

VS0200/230VAC

Alcance de temperatura	[°C]	20...80
Ponto de comutação de repetibilidade / valor medido	[K]	4

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Proteção		IP 40
Grau de proteção dos terminais		IP 20

Dados mecânicos		
Invólucro		invólucro para montagem em calha DIN
Dimensões	[mm]	75 x 55 x 110
Materiais		plástico


Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
	estado de comutação	LED, vermelho

Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

terminais: 16 x ...2,5 mm²

Conexão



- 1: Monitorização da temperatura
2: Monitorização dos fios
Cores dos condutores :
BN = castanho
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza