
ST0528

Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR14ABBE1/6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto		
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Aplicação		
Aplicação		intervalo de alta temperatura
Substância		Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluído	[°C]	-30...20
Resistência à pressão	[bar]	30
Líquidos		
Aplicação		intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído	[°C]	-30...20
Meios gasosos		
Temperatura do fluído	[°C]	-30...20
Dados elétricos		
Ligação ao monitor de control		VS 0100 Ex
Faixa de medição / de ajuste		
Líquidos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Meios gasosos		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	100...2000
Sensibilidade máxima	[cm/s]	100...800
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10

ST0528

Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR14ABBE1/6M

Condições de funcionamento	
Proteção	IP 67


Dados mecânicos	
Invólucro	tipo roscado
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 4 x 0,34 mm²

Conexão



	Cores dos condutores :
BN =	castanho
WH =	branco
YE =	amarelo
GN =	verde