




Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: SI2100 + E33022
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	Varivent DN50
Aplicação	
Aplicação	aplicações higiênicas
Temperatura do fluido [°C]	-25...95
Resistência à pressão [bar]	30
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20



Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas		
Quantidade total de saídas		1
Sinal de saída		sinal de comutação
Conceção elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		1
Função de saída		normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...30
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	72 x 41 x 82
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluido		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		Varivent DN50
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

ST0535



Monitor de fluxo

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

