




Monitor de fluxo

SCR14ABBFPG/6M/PH

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	G 1/4 rosca externa

Aplicação

Substância	Líquidos
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Conceção elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	1
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)



Monitor de fluxo

SCR14ABBFPKG/6M/PH

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60
Precisão/desvios		
Gradiente da temperatura	[K/min]	15
Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Software / programação		
Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluido		1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo		G 1/4 rosca externa
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	função	11 x LED
Acessórios		
Items fornecidos		vedação: 2 x AMF 30 chave de fenda
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

ST2606



Monitor de fluxo

SCR14ABBFPKG/6M/PH

conexão elétrica

Cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto