




Monitor de fluxo

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Conexão de processo	1/4" NPT
Aplicação	
Substância	Líquidos
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	20...36 DC
Consumo de corrente [mA]	< 45
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar [s]	< 20
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas	
Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal de comutação
Conceção elétrica	PNP
Quantidade de saídas digitais	1
Função de saída	normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)



Monitor de fluxo

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC	[mA]	400
Proteção contra curto-circuito		sim
Tipo de proteção contra curto-circuito		por impulso
Proteção contra sobrecarga		sim

Faixa de medição / de ajuste

Intervalo de ajuste	[cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima	[cm/s]	3...60

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tempos de resposta

Tempo de resposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------

Software / programação

Ajuste do ponto de comutação		potenciômetro
------------------------------	--	---------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais		PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		1/4" NPT

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	função	11 x LED
--------------	--------	----------

Acessórios

Items fornecidos		chave de fenda
------------------	--	----------------

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A





ST2614



Monitor de fluxo

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Conexão



BN =
BU =
BK =

Cores dos condutores :
castanho
azul
preto