


Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR34ABA

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Características do produto

Conexão de processo	G 3/4 rosca externa
---------------------	---------------------

Aplicação

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Substância	Líquidos; meios gasosos
Temperatura do fluído [°C]	-25...80
Resistência à pressão [bar]	30

Líquidos

Aplicação	intervalo de alta temperatura
Temperatura do fluído [°C]	-25...80

Meios gasosos

Temperatura do fluído [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Dados elétricos

Ligação ao monitor de control	VS 0100
-------------------------------	---------

Faixa de medição / de ajuste

Líquidos

Intervalo de ajuste [cm/s]	3...300
Sensibilidade máxima [cm/s]	3...60

Meios gasosos

Intervalo de ajuste [cm/s]	5...1500
----------------------------	----------

Precisão/desvios

Gradiente da temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----


ST4000



Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR34ABA

Tempos de resposta		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Líquidos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Meios gasosos		
Tempo de resposta	[s]	1...10
Condições de funcionamento		
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo		G 3/4 rosca externa
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, Silflex-PUR; Comprimento máximo do cabo: 100 m; 4 x 0,5 mm²		
Conexão		



	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco