




Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR34ABB/US-100-H

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Características do produto    |         |                               |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|
| Conexão de processo           |         | G 3/4 rosca externa           |
| Aplicação                     |         |                               |
| Aplicação                     |         | intervalo de alta temperatura |
| Substância                    |         | Líquidos; meios gasosos       |
| Temperatura do fluído         | [°C]    | -25...80                      |
| Resistência à pressão         | [bar]   | 30                            |
| Líquidos                      |         |                               |
| Aplicação                     |         | intervalo de alta temperatura |
| Temperatura do fluído         | [°C]    | -25...80                      |
| Meios gasosos                 |         |                               |
| Temperatura do fluído         | [°C]    | -25...80                      |
| Dados elétricos               |         |                               |
| Ligação ao monitor de control |         | VS 0100                       |
| Faixa de medição / de ajuste  |         |                               |
| Líquidos                      |         |                               |
| Intervalo de ajuste           | [cm/s]  | 3...300                       |
| Sensibilidade máxima          | [cm/s]  | 3...60                        |
| Meios gasosos                 |         |                               |
| Intervalo de ajuste           | [cm/s]  | 5...1500                      |
| Precisão/desvios              |         |                               |
| Gradiente da temperatura      | [K/min] | 15                            |

# ST4204



## Sensor de fluxo para ligação a uma unidade de avaliação

STR34ABB/US-100-H

| Tempos de resposta         |     |                                 |
|----------------------------|-----|---------------------------------|
| Tempo de resposta          | [s] | 1...10                          |
| Líquidos                   |     |                                 |
| Tempo de resposta          | [s] | 1...10                          |
| Meios gasosos              |     |                                 |
| Tempo de resposta          | [s] | 1...10                          |
| Condições de funcionamento |     |                                 |
| Proteção                   |     | IP 67                           |
| Dados mecânicos            |     |                                 |
| Invólucro                  |     | tipo roscado                    |
| Materiais                  |     | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
| Conexão de processo        |     | G 3/4 rosca externa             |
| Notas                      |     |                                 |
| Quantidade da embalagem    |     | 1 peças                         |

### conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Comprimento máximo do cabo: 100 m



### Conexão

