


TS4759



Sensor de temperatura com cabo com sensor de aparafusar

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Características do produto		
Intervalo de medição	-30...180 °C	-22...356 °F
Conexão de processo	ligação roscada M5 rosca externa	
Aplicação		
Elemento de medição	1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)	
Instalação	RTD de montagem à superfície para corpos sólidos	
Dados elétricos		
Classe de proteção	III	
Faixa de medição / de ajuste		
Intervalo de medição	-30...180 °C	-22...356 °F
Precisão/desvios		
Precisão	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Tempos de resposta		
Resposta dinâmica T05/T09	[s]	3 / 8; (de acordod com DIN EN60751)
Condições de funcionamento		
Proteção	IP 67	
Testes/aprovações		
MTTF	[anos]	12683,9
Dados mecânicos		
Peso	[g]	159,6
Invólucro	sensor de aparafusar	
Dimensões	[mm]	M5
Designação da rosca	M5	
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Conexão de processo	ligação roscada M5 rosca externa	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

TS4759




Sensor de temperatura com cabo com sensor de aparafusar

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

conexão elétrica

Cabo: 4 m, silicone

Conexão



RD =
WH =

Cores dos condutores :
vermelho
branco