


TA4019



Transmissor de temperatura

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1	
Intervalo de medição	-50...150 °C	-58...302 °F
Conexão de processo	ligação roscada M10 x 1 rosca externa DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05)	
Comprimento de instalação [mm] EL	50	

Aplicação

Elemento de medição	1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe A)
Substância	líquidos e gases
Resistência à pressão [bar]	400

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	< 30
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas analógicas: 1
---------------------------------	------------------------------------

Saídas

Quantidade total de saídas	1
Sinal de saída	sinal analógico
Quantidade de saídas analógicas	1
Corrente da saída analógica [mA]	4...20
Carga máx. [Ω]	(Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Proteção contra curto-circuito	sim

TA4019



Transmissor de temperatura

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE

Proteção contra sobrecarga		sim	
Faixa de medição / de ajuste			
Intervalo de medição		-50...150 °C	-58...302 °F
Resolução			
Resolução da saída analógica		[K]	0,04
Precisão/desvios			
Precisão da saída analógica		[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coeficiente de temperatura [% de duração / 10 K]		0,1; (Em caso de desvio da condição de referência de 25 ± 5 °C)	
Tempos de resposta			
Resposta dinâmica T05/T09		[s]	1 / 3; (de acordod com DIN EN60751)
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente		[°C]	-40...100
Temperatura de armazenamento		[°C]	-40...100
Proteção		IP 68; IP 69K	
Testes/aprovações			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência a vibrações		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF		[anos]	1092
Aprovação UL		Número de aprovação UL	K006
Dados mecânicos			
Peso		[g]	93
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PPS; FKM	
Materiais em contato com o fluído		1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Conexão de processo		ligação roscada M10 x 1 rosca externa DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05)	
Diâmetro da sonda		[mm]	6
Comprimento de instalação EL		[mm]	50
Notas			
Notas		Os valores de precisão aplicam-se para a água. Em relação a UL: para a aplicação num circuito de baixa tensão com proteção contra sobrecorrente segundo UL873 Tab.28.1 ou I _{max} = 100/U _b (U _b = tensão do circuito)	
Quantidade da embalagem		1 peças	

TA4019




Transmissor de temperatura

TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE

conexão elétrica

Conexão: 1 x conector DEUTSCH (DT04-3P)



Conexão

