



Certificado de calibração ISO para sensores de temperatura (3 pontos)

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000

transmitter type: T1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: -50...150 °C

temperature range: -50...150 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0,15 °C

accuracy: ±0,15 °C

Kalibrierdatum: 12.12.2012

date of calibration: 12.12.2012

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: T1000

reference unit: T1000

Prüfnormal, Temperatur: PTB D 277-01

testing device, temperature: PTB D 277-01

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: PTB D 277-01

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormen auf Basis der ITS-90.
 Die Kalibrierung wurde in der kalibrierungsfähigen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-Element in der kalibrierungsfähigen
 Umgebungstemperatur durchgeführt.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 Die Messgenauigkeit beträgt ±0,15 °C.

The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest value of 100 %.

Die Angabe zur Messgenauigkeit ist nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 Die Messgenauigkeit beträgt ±0,15 °C.

The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest value of 100 %.

Die Angabe zur Messgenauigkeit ist nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 Die Messgenauigkeit beträgt ±0,15 °C.

The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest value of 100 %.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die Angabe zur Messgenauigkeit ist nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 Die Messgenauigkeit beträgt ±0,15 °C.

The given accuracy is only for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the calibration. The measured
 value is rounded to the nearest value of 100 %.

Dados mecânicos

Peso

[g]

19,171

Notas

Notas

o certificado de calibração ISO não é reconhecido de acordo com o EA
 MLA (Acordo Multilateral), sendo assim considerado como não rastreável.

O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.

O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.

O certificado de calibração está em dois idiomas (alemão/inglês).

Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor
 se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.

Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".

ZC0016



Certificado de calibração ISO para sensores de temperatura (3 pontos)

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Outros dados

Pontos de medição (conforme ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C