




Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: AC508A + E7000A
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Cîmp inscripționare
- 2 Fixare adaptor infraroșu



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curentul Max consumat din AS-i	[mA]	50
Curent total Max.	[A]	2
Watchdog integrat		da
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 4
Iesiri		
Model electric		AS-i
Numar de iesiri digitale		4
Circuit		PNP
Domeniu tensiune DC	[V]	15...30; (conform PELV)
Max. Sarcina de curent per ieșire	[mA]	1000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 20 W (IEC 60947-5-1))
Testat pentru scurtcircuit		da
Separat galvanic		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...40



Modul ClassicLine cu interfata AS-i

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Marcaj ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
Ecranare electromagnetică	EN 50295

Clasificare AS-i

Versiune AS-i	2.1				
Adresare interfata AS-i	Posibilă adresarea IR				
Mod de adresare extins	nu				
Profil AS-i	S-8.0.E				
Configuratie I/O AS-i	[hex]	8			
Cod ID AS-i	[hex]	0.E			
Certificat AS-i in asteptare	da				
Încărcare a biților de date	biți de date	D0	D1	D2	D3
	Conector mama	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Date mecanice

Tip montare	Interfață AS-i la părțile inferioare FK-E
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu
	funcție	LED, galben

Accesorii

Articole livrate	AC5003
------------------	--------

Observații

Observații	Utilizați M12 -Legături cu ștecher cu piulițe hexagonale cu șase canturi, moment de strângere 0,8 Nm.
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

pini de contact la partea inferioara a modului, FK-E:

Conector: M12; codificare: A

